

Kod		Mängd	Enhet
PSF.1421	Undertrycksavgasare		
PLC	EXPANSIONSKÄRL O D Expansionskärl ska vara försett med anslutningsstosar för gänga eller fläns. Material i kärl ska tåla den vätska som kärlet är avsett för.		
PLC.4	Slutna expansionskärl Beakta vid dimensioneringen att vätskor med inblandning av fryspunktsnedsättande tillsatser får en utvidningskoefficient som kan vara avsevärt större än för vatten.		
PLC.411	Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning Systemvakt för kalla system/köldbärare typ multicontrol cool MCC- i kombination med expansionskärl av typ MCC-G. Trycklösa/besiktning befriade kärl med sluten vätskesida och öppen luftsida för expansion, tryckhållning, avgasning (samt kontrollerad automatisk spädmatning). Avgasningskapacitet till under 0,1 mg syre/liter media (enligt gällande norm SS EN12828). Funktionen bör kontrolleras genom analys efter ca 6 månader Kan kombineras med MCC-Z tillsatskärl för utökning av expansionsvolym. Observera att samma storlek måste användas. multicontrol cool MCC kan kombineras med: -Kontrollerad automatisk spädvattenmatning typ MCC-N1 -Kommunikationsmodul av olika slag (enligt önskemål). För specifikationer och mer information se tillverkarens eller leverantörens dokumentation.		
	Leverantör: KAROB AB Höjdvägen 13, lgh 1203 184 32 Åkersberga Tel: 08-44 66 350 www.karob.se		